



Galéria•gyak.Hu webáruház

Cyrrus Bt

Bazsa galériaígy - 180x200

101.000 Forint

180 x 200 cm-es fekvőletű (matracmentés), 2 személyes, ágyrácsos, masszív, felnőtt galériaígy. **Ágyráccsal, láttal, leesőgáttal**. (Az ágy nem tartalmaz matracot.)

[Részletes termékmertetnek a Bazsa felnőtt galériaígyakról](#)

További mérések:

A galériaígy alatti magasság: **150 cm**, teljes magassága: 195 cm (dupla-soros korlással: 205 cm).

A termék kátsá mérései: kb. 210x189 cm. A láttal kb. 22 cm-re nyílik ki a galéria alapterületnek sá-kjáb.

Rendelés előtt kárjék feltállen ellenárizze, hogy a **galériaígy állsszerelésre is van-e elegendő hely** az adott területen! > [Szerelési mérések, helyszákságlét](#)

A fentieként eltár, **egyedi mértben** vagy kivételben is kárhet! Igény esetén [Árúlpont egyszerű kitátsável](#) kárhet rá egyedi árajánlatot.

Anyaga (ágyszerkezet, leeső-gáttal) **Áttal**: **borovifenyő**, másszártott, asztalos minásgá faanyagból; ágyrács: **lucfenyő**.

A galériaígy **Áttal csapolással + csavarozással** kátsá.

Kivétel: Natúr (csiszolt, kezeletlen) vagy **fekvőkezelt** (vájlasztható opció).

Figyelem! Az ágyrácsot minden esetben natúr, kezeletlen kivételben hagyjuk a matrac optimális

szellőztetésnek biztosítása érdekében!

Kérhet a felületkezelés:

- **Vázbázis** vastaglazár-festékkel (oldalsó-mentes, [2. kategóriájú szőnyeg](#) szerinti szőnyeg);

- **Fehér fedőfesték** (oldalsó-mentes, fedő fehér szőnyeg);

- **Lakkozás** vázbázis, oldalsó-mentes lakkal.

Levegőtől:

- **Szimla soros** lánc korlát. Magassága a fekvőfelület (ágyrész) tetejétől: kb. 40 cm.

- Gyermek használható vagy vékonyabb típusú (kb. 8-12 cm vastagságú) matrac használata esetén ajánlott: **dupla-soros** levegőtől (opcionálisan választható). Magassága a fekvőfelület (ágyrész) tetejétől: kb. 50 cm. Dupla-soros korlát esetén a galériaágy teljes magassága kb. 205 cm.

A **láb** tetszőlegesen szerelhető a hosszanti **jobb vagy bal oldalra** egyaránt.

A galériaágy masszív, tartós szerkezettel, saját lábakon áll, de falhoz rögzítéssel további növelhető stabilitása.

Házhozszállítás esetén a termék kedvező áron csomagunk által tartott, szakszerű helyezni **Árúszerszereléssel is rendelhető**, melyet javasolunk igénybe venni (ennek okairól honlapunkon, [itt találja részletesebb információit](#)). Általunk tartott **Árúszerszerelés** - ha másképp nem kéri - a galériaágyat falhoz is rögzítjük a nagyobb oldalirányú stabilitás érdekében.

Lapra szerelt ájtadás esetén a galériaágy megfelelő cölpszerszám segítségével (javasolt: elektromos csavarbehajtás) házilag is **árúszerszerelhető**. Árúszerszerelési útmutatót mellékelünk. A házilag tartott **Árúszerszerelés** szákszerű feltételeiről honlapunkon, [itt olvashat bővebb információit](#).

Árúszerszereléshez szükséges: **2-3 fő**.

A termék rendeltése: készszemélyes (magas-tott) felvétel ágy.